

UP16K-30H-QED-D0

热探测器的激光功率测量高达30 W。



产品系列主要特性

模块化概念

增加探测器的功率容量4 种不同的冷却模块

高峰值功率扩散吸收器

特别适合高能量密度脉冲光束

紧凑型设计

59.3 mm 厚

高平均功率

30 W 连续功率

智能接口

包含所有校准数据

AWARD-WINNING TECHNOLOGY

The UP-QED laser power detectors for high density lasers were recognized as an innovative photonics technologies for the [2021 Laser Focus World Innovators Awards](#), as a Gold honoree.



兼容性支架

STAND-S-233

规格

测量能力

最大平均功率(连续)	30 W
最大平均功率(1 分钟)	35 W
噪声等效功率 ¹	4 mW
光谱范围 ²	0.266 - 2.5 μ m
典型升起时间 ³	2.5 s
功率校准不确定性 ⁴	± 2.5 %
重复性	± 0.5 %

1. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。
2. 查看用户手册，了解校准光谱范围。
3. 按照预期。
4. 包含功率线性。

测量能力(能量模式)

最大可测量能量 ¹	500 J
噪声等效能量 ²	0.06 J
最小重复周期	4 s
最大脉冲宽度	61 ms
能量校准不确定性 ³	± 5 %

1. 适用于 360 μ s 脉冲。更高的脉冲能量可以适用于长脉冲 (ms)，略低的脉冲能量则适用于短脉冲 (ns)。
2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。
3. 购买单脉冲能量校准时

损坏阈

最大平均功率密度 ¹	100 kW/cm ²
最大能量密度 ²	8 J/cm ²
1. 1064 nm, 10 W CW。 May vary with wavelength and average power. 2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz。 May vary with wavelength and pulse width.	
物理特性	
冷却	传送(散热片)
孔径	16 mm
吸收器	QED
尺寸	50H x 50W x 59.2D mm
重量	0.21 kg
订购信息	
UP16K-30H-QED-D0	203877
UP16K-30H-QED-INT-D0	205193
UP16K-30H-QED-IDR-D0	205200
UP16K-30H-QED-BLU-D0	TBD

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗?

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表